



东莞市益嘉仪器有限公司

实验室设备检测专家

金相显微镜

型号：BH-200M





采用平场消色差光学系统和落射式柯拉照明系统，同时在落射照明系统中设计防反射结构，有效防止反射光干扰成像光线，从而使成像更清晰、视场衬度更好。

产品特点：

- 1.提供稳定可靠的操作机构,使成像更清晰,操作更简便。
- 2.显微镜镜体采用全新的人机工程学设计，结构匀称，实现镜体扩展积木化。
- 3.工作台、光强与粗微调的低位操作，提高了使用的舒适性。
- 4.广泛应用于各类半导体硅晶片检测、材料科学研究、地质矿物分析及精密工程等学科领域。

线路效果图

东莞市
Tel:0
联系人
地址






东莞市益嘉仪器有限公司

实验室设备检测专家

500x 爆破效果

200x 爆破效果



技术参数：

光学系统	有限远色差校正光学系统
观察筒	铰链式双目，30°倾斜，360°旋转，瞳距调节范围：54-75mm，双边±5 屈光度可调； 铰链式三目，固定式分光比，双目:三目=80%:20%
目镜	PL10X 高眼点平场目镜，线视场 18mm
物镜	长工作距平场消色差金相物镜 5X、10X、20X（选配 50x）
转换器	内定位四孔转换器
调焦机构	粗微调同轴，带机械上限位和松紧调节装置，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm
载物台	双层机械移动平台，附设 180X145mm 平板平台，移动范围：76mmX50mm
照明系统	反射式柯拉照明，自适应宽电压 12v 5w 高亮度 LED 光源，光强连续可调，带可变孔径光阑与视场光阑，视场光阑中心可调
摄像装置	0.35X/0.5X/1.0X C 型摄像接筒
其他可选功能	简易偏光 6V30W 卤素透射照明系统 底部高聚光透射系统

东莞市益嘉仪器有限公司

[Tel:0769-83078454](tel:0769-83078454)

联系人：葛燕磊（先生）手机：13712223965

地址：广东省东莞市南城区石鼓大龙路11号

一站式仪器供应商